

品番：EA820AB-25

品名：25mm 振動用コア替刃

替刃のみです。



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 06:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



替刃のみです。

(ポリクリックシャンクとは?)

- 振動ドリル専用設計
- 両リブシャンクで高剛性を確保
- 使用開始直後から高剛性を発揮
- シャンク磨耗が軽減
- カッター磨耗に遅れる



(刃先形状)

電動工具の打撃力、回転力を有効に活かすための刃先形状をもちます。

## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW25C
刃先外径	25mm	有効長	130mm(カッター長:160mm)
入数	1個		
・ポリクリックシリーズ EA820-25、EA820AA-25用替刃			
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。			
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.