

品番：EA820AB-38

品名：38mm 振動用コア替刃



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 振動ドリル専用
- 樹脂シャンクでサイズ変更が容易
- シャンク磨耗が軽減
- カッター磨耗に優れる



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38C
刃先外径	38mm	有効長	130mm(カッター長:160mm)
入数	1個		
・ポリクリックシリーズ EA820-38、EA820AA-38用替刃			
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。			
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.