

品番：EA820AB-50

品名：50mm 振動用コア替刃



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,780円(税抜) / 8,558円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,780円(税抜) / 8,558円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 10:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ                      |      |   |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 振動ドリル専用
- 両リブシャンクでサイズ変更可能なので便利
- シャンク磨耗が早い
- カッター磨耗に強い



## 仕様

|                                       |      |     |                    |
|---------------------------------------|------|-----|--------------------|
| メーカー                                  | ミヤナガ | 型番  | PCSW50C            |
| 刃先外径                                  | 50mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| 入数                                    | 1個   |     |                    |
| ・ポリクリックシリーズ<br>EA820-50、EA820AA-50用替刃 |      |     |                    |
| 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。         |      |     |                    |
| 振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。            |      |     |                    |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.