

品番：EA820AC-32

品名：32x170mm 振動用ロングコアドリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,700円(税抜) / 15,070円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 08:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------|--------|--------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCSW32170 |
| 用途 | ブロック、モルタルなどへの穴あけに | シャンク形状 | ストレートシャンク |
| 刃先外径 | 32mm | 有効長 | 170mm(カッター長:200mm) |
| チャックサイズ | 10mm | 適合電動工具 | 振動ドリル、軽量型ハンマードリル |

・ポリクリックシャンク


切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA820-32 コメント 有効長:130mm |
|--|-------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.