

品番：EA820AC-35

品名：35x170mm 振動用ロングコアドリル



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 09:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)  
電動工具の打撃力、回転力を有効に活かすための刃先角度をもっています。

(ポリリックシャンクとは?)  
● 振動ドリル専用。  
● 類似シヤックで多サイズ対応可能な仕様。  
● シヤック数量が増える。  
● カッター取換えが容易。

#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW35170
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	ストレートシャンク
刃先外径	35mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル
・ポリリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!			
・センタードリルはワンタッチ着脱			
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。			
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.