

品番：EA820AD-29

品名：29x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS)



販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)
電動工具の打撃力、回転力を有効に伝えるための刃先角度をもっています。

(ボリクリックシャンクとは?)
● 従来のワンタッチでは、
● 類似シャンクでサイズ
変更可能な仕様は、
● シャンク部分が短く、
● カッター取替に難い。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW29170R
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	SDSプラス
刃先外径	29mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ボリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

代替品

	品番 EA820AA-29 コメント 有効長:130mm
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.