

品番 : EA820AD-29

品名 : 29x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS)



販売価格	15,300円(税抜)／16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜)／16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 05:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0990ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)
振動工具の打撃力、回転力を
有効にいかすための刃先
角度をもっています。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW29170R
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	SDSプラス
刃先外径	29mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		
<p>・ポリクリックシャンク 切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に！</p> <p>・センタードリルはワンタッチ着脱</p> <p>振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。</p> <p>被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。</p>			

代替品

	品番 EA820AA-29 コメント 有効長:130mm
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.