

品番：EA820AD-32

品名：32x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS)



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 09:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)  
電動工具の打撃力、回転力を有効に伝えるための刃先角度をもっています。

(ポリリックシャンクとは?)  
● 振動ドリル専用です。  
● 細径シャンクでもサイズ変更可能な構造です。  
● シャンク磨耗が軽減。  
● カッター取替えが容易。

### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW32170R
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	SDSプラス
刃先外径	32mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

### 代替品

	品番 EA820AA-32 コメント 有効長:130mm
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.