

品番：EA820AD-35

品名：35x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS)



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 08:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



(刃先形状)  
電動工具の打撃力、回転力を有効に、かつ最大の刃先角度をもってします。

(ポリクリックシャンクとは?)  
● 従来のワンタッチ着脱。  
● 類似シャンクで多サイズ対応可能な設計。  
● シャンク着脱が簡単。  
● カッター取換えが容易。

## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW35170R
用途	ブロック、モルタルなどへの穴あけに	シャンク形状	SDSプラス
刃先外径	35mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャンク  
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にさせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.