

品番 : EA820AD-38

品名 : 38x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS)



販売価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0953ページ		



(刃先形状)
振動工具の打撃力、回転力を
有効にいかすための刃先
角度をもっています。

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCSW38170R
用途	ブロック、モルタルなどへの穴 あけに	シャンク形状	SDSプラス
刃先外径	38mm	有効長	170mm(カッター長:200mm)
適合電動工具	振動ドリル、軽量型ハンマードリル		

・ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に！

・センタードリルはワンタッチ着脱

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。

代替品

	品番 EA820AA-38 コメント 有効長:130mm
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.