

品番：EA820C-100

品名：100mm ALC用コアドリル




販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0990ページ		



(ポリクリックシャックとは?)

- 鋭利なチップで切ります。
- 同じシャックで色々なサイズの穴を開けられます。
- シャックが壊れにくい。
- カッターが簡単に着脱。



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC100
用途	ALC材への穴あけ作業に	刃先外径	100mm
シャック形状	ストレートシャック	有効長	130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。


ポリクリックシャック

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

代替品

	品番	EA820CA-100
	コメント	SDS

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

