品番: EA820C-32

品名:32mm ALC用コアドリル



販売価格	<b>14,800円</b> (税抜)/16,280円(税込)				
カタログ価 格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 04:38現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0990ページ				











## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCALC32
用途	ALC材への穴あけ作業に	刃先外径	32mm
シャンク形状	ストレートシャンク	有効長	130mm(カッター長:160mm)
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋( $\phi$ 8程度)を安全に切断できます。

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.