

品番：EA820CA-32

品名：32mm ALC用コアドリル [SDS]




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,400円(税抜) / 15,840円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/18 08:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0954ページ                      |      |   |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 従来のシャンクで発生する  
• 同径シャンクでもサイズ  
使用可能な寸法差が、  
• シャンク磨耗が早い、  
• カッター部に傷が付く。



## 仕様

|        |                                |        |                    |
|--------|--------------------------------|--------|--------------------|
| メーカー   | ミヤナガ                           | 型番     | PCALC32R           |
| 用途     | ALC材への穴あけ作業に                   | シャンク形状 | SDSプラス             |
| 刃先外径   | 32mm                           | 有効長    | 130mm(カッター長:160mm) |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください) |        |                    |

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.