

品番：EA820CA-65

品名：65mm ALC用コアドリル [SDS]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,200円(税抜) / 20,020円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,200円(税抜) / 20,020円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 10:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0954ページ | | |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 従来のシャンクで発生する
• 同径シャンクで多サイズ
使用可能な設計のため、
• シャンク磨耗が早い。
• カッター部に磨耗する。



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------|--------|--------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCALC65R |
| 用途 | ALC材への穴あけ作業に | シャンク形状 | SDSプラス |
| 刃先外径 | 65mm | 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください) | | |

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に切断できます。

ポリクリックシャンク

切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

センタードリルはワンタッチ着脱

※湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.