


品番：EA820CE-120

品名：120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]




販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



(ポリクリックシャンクとは?)

- 樹脂シャンクで衝撃に強く、
- 樹脂シャンクでドリルサイズが変更可能なため、
- シャンク磨耗が軽減し、
- カッター磨耗に優れる。



### 仕様


メーカー	ミヤナガ	型番	PCEW120R
用途	塩ビ管への正確な大口径穴あけ作業に	刃先外径	120mm
有効長	80mm(カッター長:110mm)	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください)		

#### ポリクリックシャンク

回転ドリルで高速穴あけができる、切れ味を重視した刃先形状です。

ワンタッチ方式採用でカッターとシャンクを簡単に分解でき、切断片の取り出しが容易です。

### 代替品

	品番 EA820CD-120 コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

