

品番 : EA820CE-120

品名 : 120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]



販売価格	24,100円(税抜)／26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜)／26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/24 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0954ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCEW120R
用途	塩ビ管への正確な大口径穴あけ作業に	刃先外径	120mm
有効長	80mm(カッター長:110mm)	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください)		

ポリクリックシャンク

回転ドリルで高速穴あけができる、切れ味を重視した刃先形状です。

ワンタッチ方式採用でカッターとシャンクを簡単に分解でき、切断片の取り出しが容易です。

代替品

	品番 EA820CD-120 コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

