品番: EA820CE-170

品名: 170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]



販売価格	<b>34,100円</b> (税抜)/37,510円(税込)				
カタログ価 格	34,100円(税抜)/37,510円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/09 04:43現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0991ページ				









## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCEW170R
用途	塩ビ管への正確な大口径穴あけ作業 に	刃先外径	170mm
有効長	80mm(カッター長:110mm)	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください)		

ポリクリックシャンク

回転ドリルで高速穴あけができる、切れ味を重視した刃先形状です。

ワンタッチ方式採用でカッターとシャンクを簡単に分解でき、切断片の取り出しが容易です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.