

品番 : EA822A-202C

品名 : 6本組 超硬付ホルソーセット



販売価格	30,600円(税抜)／33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜)／33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0984ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	FRP、樹脂板等への穴あけ作業に	<セット内容>	・ホルソー×6本 ・シャンクS(センタードリル付)×1本 ・センタードリル×2本
刃先径	21・27・33mm(各2本)	有効長	4mm
シャンク径	10mm	シャンク形状	ストレート
適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)		

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能

・ポリクリックシリーズ
カッターのみの交換で経済的

シャンク重量が軽く、作業性に優れています

安全性を考えた切り込み量設定方式

切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付

ケース付き
サイズ:345×185×100(H)mm

※替シャンク、替ドリルは下記の関連商品を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.