

品番：EA822A-204

品名：8本組 超硬付ホールソーセット



販売価格	33,200円(税抜)／ 36,520円(税込)		
カタログ価格	33,200円(税抜)／36,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/19 03:41現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PC378ALBOX4
<セット内容>	ホルソー刃先外径： φ20・φ22・φ25・φ28・φ30・φ32・φ35・φ38mm(各1本)、 シャンクS(センタードリル付)×1本、 センタードリル×1本	有効長	4mm
シャンク径	10mm	用途	FRP、樹脂板等への穴あけ作業に
替シャンク	EA822A-5(ストレート用)		
回転専用、ポリクリックシャンク			
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能			
ケースサイズ	345×185×100(H)mm		

代替品

	品番EA822A-204A コメント変更点:ホルソー8本→7本
--	---

