品番：EA822A-204A

品名：7本組 超硬付ホルソーセット

販売価格	33,100円（税抜）／ 36,410円（税込）			
カタログ価格	33,100円（税抜）／36,410円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/05 19:06現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0984ページ			

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	FRP、樹脂板等への穴あけ作業に	<セット内容>	・ホルソー×7本 ・シャンクS（センタードリルS6付き）×1本 ・センタードリルS6×2本
刃先径	20・22・25・28・30・32・35mm	有効長	4mm
シャンク径	10mm	シャンク形状	ストレート
適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル（※回転専用でお使いください）		

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能
・ポリクリックシリーズ カッターのみの交換で経済的
シャンク重量が軽く、作業性に優れています
安全性を考えた切り込み量設定方式
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付
ケース付き サイズ：345×185×100(H)mm
※替シャンク、替ドリルは下記の関連商品を参照ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.