

品番：EA822A-53

品名：53mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)



販売価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
カタログ価格	7,380円(税抜) / 8,118円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 10:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0948ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PC378053C
用途	金属やステンレスなどの被削材への穴あけに	刃先外径	53mm
有効長	4mm	適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)

シャンク、センタードリルは別売です。

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上!

厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。

高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。

安産性を考えた切り込み量設定方式。

切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

※シャンク・センタードリルは下部『その他関連』を参照ください。

#### 代替品

	品番	EA823M-53
	コメント	53mm 軸付ホールソー

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.