

品番 : EA822D-2

品名 : SDSプラスシャンク



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLSKR
シャンク形状	SDSプラス(軽量ハンマードリル用)		
・エスロックシリーズ EA822E・EA823ME・MF用			
シャンク(充電・インパクト)は刃先径35mmまで使用可能。(DLコアは刃先径38mmまで使用可能。)			
センタードリル止めネジサイズ:M6			
ハイスセンタードリル付			
コア押し出し棒付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.