

品番：EA822E-15


品名：15mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)

替刃のみです。



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,430円(税抜) / 3,773円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,430円(税抜) / 3,773円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 08:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0948ページ                      |      |   |

替刃のみです。



#### 仕様

|      |  |        |                                      |
|------|--|--------|--------------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ   | 型番     | SLF015                               |
| 用途   | 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、<br>35mmまでの樹脂材料・複合材料などの<br>穴あけに | 刃先径    | 15mm                                 |
| 有効長  | 35mm   | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※<br>回転専用でお使いください。) |

エスロック 深穴ホールソー用カッター

・エスロックシステム  
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています

カッターのみの交換により大変経済的。

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能

独自の刃先設計により切粉の排出が良好。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.