



品番 : EA822E-27S

品名 : 27mm 超硬付深穴ホールソー



販売価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
カタログ価格	7,230円(税抜) / 7,953円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLF027STA
商品名	エスロック 深穴ホールソー	用途	板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに
刃先径	27mm	有効長	35mm
シャンク形状	ストレート(10mm)	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能

独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。

・エスロックシステム

オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

カッターのみの交換により大変経済的です。

※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。

代替品

品番	EA822E-27
コメント	シャンク EA822D-1と組合せて使用



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.