品番: EA822E-33S

品名:33mm 超硬付深穴ホールソー



販売価格	7,890円(税抜)/8,679円(税込)				
カタログ価 格	7,890円(税抜)/8,679円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 08:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					







仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLF033STA
刃先径	33mm	有効長	35mm
シャンク	ストレート10mm	用途	35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも

回転専用

カッターのみの交換により大変経済的です。

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。

独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。

オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。

代替品

品番 EA822E-33

コメント シャンク EA822D-1と組合せて使用



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.