

品番：EA822E-35S

品名：35mm 超硬付深穴ホールソー



販売価格	7,890円(税抜) / 8,679円(税込)		
カタログ価格	7,890円(税抜) / 8,679円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 13:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLF035STA
刃先径	35mm	有効長	35mm
シャンク	ストレート10mm	用途	35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業 板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業 塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも
回転専用			
カッターのみの交換により大変経済的です。			
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。			
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。			
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)			
※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。			

代替品

品番	EA822E-35
コメント	シャンク EA822D-1と組合せて使用

替刃のみです。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.