

品番：EA822E-50S

品名：50mm 超硬付深穴ホールソー



販売価格	9,960円(税抜)／10,956円(税込)		
カタログ価格	9,960円(税抜)／10,956円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 17:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLF050STA
刃先径	50mm	有効長	35mm
シャンク	ストレート10mm	用途	35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業 板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業 塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも
回転専用			
カッターのみの交換により大変経済的です。			
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。			
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。			
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)			
※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。			

