

品番：EA822GB-22

品名：22mm ダイヤモンドホールソー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,220円(税抜) / 6,842円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,220円(税抜) / 6,842円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/18 07:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0947ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                                 |     |   |
|--------|---------------------------------|-----|---|
| メーカー   | ミヤナガ                            | 型番  | SLHP022   |
| 商品名    | エスロック ハイパーダイヤモンドホールソー           | 用途  | 窯業系サイディングボード、塩ビ管、人造大理石等の穴あけに(※下地の金属への穴あけは出来ません) |
| 刃先径    | 22mm                            | 有効長 | 38mm  |
| 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) |     |   |

カッターのみの交換により大変経済的。

ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材を切削可能。

引っかかりが無く、安全に作業が可能。

・エスロックシステム  
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

※シャンク・センタードリル別売

※瓦への穴あけについて、瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合、湿式でのご使用をお勧めします。

※塩ビ管、スパイラル管への穴あけにはハイスセンタードリルを別途お求めください。(下記その他関連を参照ください。)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.