

品番：EA822GB-50

品名：50mm ダイヤモンドホールソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,560円(税抜) / 8,316円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,560円(税抜) / 8,316円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/18 11:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0947ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|-----|---|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLHP050 |
| 商品名 | エスロック ハイパーダイヤモンドホールソー | 用途 | 窯業系サイディングボード、塩ビ管、人造大理石等の穴あけに(※下地の金属への穴あけは出来ません) |
| 刃先径 | 50mm | 有効長 | 38mm |
| 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) | | |

カッターのみの交換により大変経済的。

ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材を切削可能。

引っかけが無く、安全に作業が可能。

・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

※シャンク・センタードリル別売

※瓦への穴あけについて、瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合、湿式でのご使用をお勧めします。

※塩ビ管、スパイラル管への穴あけにはハイスセンタードリルを別途お求めください。(下記その他関連を参照ください。)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.