


品番：EA823JA-100

品名：25-38mm/6本組ホールソーセット(六角軸/電気工事用)



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/05/20 14:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0981ページ		



仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	JSSTB-D
サイズ	25・28・30・32・35・38mm	有効長	20mm
六角シャフト	6.35mm	適合材	ステンレス(1mm以下) 薄鉄板(3mm以下) アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合板 塩ビ板 石膏ボード
適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード)	入数	6本
ケースサイズ	270×80×180(H)mm		

設備工事用

貫通作業が可能なツバなしタイプ

インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー

高耐久チタンコーティングセンタードリル採用

SUS304(厚み1mm以下)への穿孔可能

抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載

携帯及び収納に便利なツールボックス

ケースは角丸加工のプラスチック製で壁の傷付けやケガを防止

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.