

品番：EA823JA-33

品名：33mm バイメタルホールソー(六角軸)



販売価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜) / 3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0945ページ		



仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	JSS-33
サイズ	33mm	有効長	20mm
六角シャンク	6.35mm	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード)
適合材	ステンレス(1mm以下) 薄鉄板(3mm以下) アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合成 塩ビ板 石膏ボード		

インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー

貫通作業が可能なツバなしタイプ

チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命

抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

