


品番：EA823JA-51

品名：51mm バイメタルホールソー(六角軸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 22:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0945ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | JSS-51 |
| サイズ | 51mm | 有効長 | 20mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 適合電動機 | インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード) |
| 適合材 | ステンレス(1mm以下) 薄鉄板(3mm以下) アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合成 塩ビ板 石膏ボード | | |

インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー

貫通作業が可能なツバなしタイプ

チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命

抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

