

品番：EA823L-86

品名：86mm ホールソー[LENOX]



販売価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 20:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0946ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	5121737
サイズ	86mm	有効長	44mm
厚鋼電線管	—	適合水道管	—
適用アーバー	EA823L-5A・-5SA・-7A	材質	刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度	HRC63~65	主な切削対象	鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・ 木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)

ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水マス等に

刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。

ホールソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。

つばがないので貫通します

① 軟らかいものの穴あけ

木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。

② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。

鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。

③ 材質別使用回転数

ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。

電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.