

品番：EA823LC-1

品名：ホールソーセット [LENOX] (配管工事用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/18 16:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0946ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------|-------|--|
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 30808600P |
| 用途 | 鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に | 仕様 | 配管工事用 |
| ホールソー | 19・22・29・38・44・57mm | アーバー | ホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク径13mm |
| センタードリル | 鉄鋼用(83mm)×1本 | 対応被削材 | 鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く) |

アーバーアダプター

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

