品番: EA823LC-1

品名: ホールソーセット [LENOX] (配管工事用)



販売価格	14,400円 (税抜)/ 15,840円(税込)					
カタログ価 格	14,400円(税抜)/15,840円(税込)					
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/09 15:29現在)					
商品入数	1	販売単位	St			
カタログページ	0982ページ					





仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	30808600P	
用途	鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に	仕様	配管工事用	
ホールソー	19·22·29·38·44·57mm	アーバー	ホールソー(14-30mm)用・シャンク径 10mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク 径13mm	
センタードリル	鉄鋼用(83mm)×1本	対応被削材	鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)	

アーバーアダプター

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

株式会社エスコ