

品番：EA823LC-2

品名：ホールソーセット [LENOX] (配管工事用)



販売価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0946ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	308011200P
用途	鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に	仕様	配管工事用
ホールソー	19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114mm		ホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク径13mm
センタードリル	鉄鋼用(83mm)×3本	対応被削材	鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.