品番: EA823LG-1

品名:ホールソーセット(電気・水道設備用)



販売価格	56,100円(税抜)/61,710円(税込)					
カタログ価 格	56,100円(税抜)/61,710円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/09 13:54現在)					
商品入数	1	販売単位	組			
カタログページ	0982ページ					





## 仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	308042000G	
用途	鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に	仕様	設備工事用	
ホールソー	19·22·25·29·35·38·44·51·54·57 76·83·86·92·95·105·114·121mm		ホールソー(14-30mm)用・シャンク径 10mm ホールソー(14-30mm)用・シャンク径 13mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク 径13mm	
センタードリル	鉄鋼用(83mm)×3本	対応被削材	鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)	

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

## 株式会社エスコ