

品番：EA823LG-1

品名：ホールソーセット (電気・水道設備用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 60,100円(税抜) / 66,110円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 60,100円(税抜) / 66,110円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/18 14:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0946ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
| メーカー                                   | LENOX(レノックス)  | 型番    | 308042000G   |
| 用途                                     | 鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に  | 仕様    | 設備工事用  |
| ホールソー                                  | 19・22・25・29・35・38・44・51・54・57・64・68<br>76・83・86・92・95・105・114・121mm |       | ホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm<br>ホールソー(14-30mm)用・シャンク径13mm<br>ホールソー(32-152mm)用・シャンク径13mm   |
| センタードリル                                | 鉄鋼用(83mm)×3本  | 対応被削材 | 鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)<br>竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード<br>塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く) |
| ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)                |   |       |  |
| 薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。 |   |       |  |
| 広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。   |   |       |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

