

品番 : EA823LH-1

品名 : ホールソーセット [LENOX](排水栓用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,900円(税抜)／27,390円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 24,900円(税抜)／27,390円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/01/24 14:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0946ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                    |       |  |
|---------|--------------------|-------|--|
| メーカー    | LENOX(レノックス)       | 型番    | 30374500G  |
| 用途      | 鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に | 仕様    | 排水マス用  |
| ホールソー   | 54・65・83・95・121mm  | アーバー  | ホールソー(32-152mm)用・シャンク<br>径13mm   |
| センタードリル | 鉄鋼用(108mm)×3本      | 対応被削材 | 鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木<br>材(釘・ビス有)<br>竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボ<br>ード<br>塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイ<br>ディング(窯業系を除く) |

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.