

品番：EA823LX-1B

品名：87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)



販売価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
カタログ価格	615円(税抜) / 677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/28 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	LXAH99314SPB-JP
用途	鉄鋼用	シャンク径	6.35mm
全長	87mm	材質	硬化炭素鋼
適合アーバー	EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-5C、 EA823L-7A、EA823L-6SA、EA823L-5SA、 (旧)EA823L-6S		
先端コーティングなし			
耐久性向上、強度を上げるため硬化炭素鋼を使用			
バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル			
LXAH9938PBM、LXAH9912PBM(EA823L-5SA)に使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。			
軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。			
※35mm以下のバイメタルホールソーで使用する際にセンタードリルが出ない場合があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

