品番: EA823LX-216

品名: 16mm 六角軸付ホールソー[LENOX]



販売価格	2,540円 (税抜)/ 2,794円(税込)				
カタログ価格	2,540円(税抜)/2,794円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 17:20現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0982ページ				









仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	LX90010
サイズ(mm)	16	有効長(mm)	44
用途	木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング	六角シャンク	6.35mm(1/4")
材質	刃先:マトリックス II ハイス (HSSハイス ピードスチール) 胴部:ハイスプリング鋼	重量	80g
T3テクノロジー	刃先形状や厚みを進化させ、より効率 の良い切削作業を実現!	スピードススロット	切削時の熱発散の効率化と切り屑の 排出をより容易にすることを実現!

木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー

インパクトドライバーで使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.