

品番：EA823LX-222

品名：22mm 六角軸付ホールソー[LENOX]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,540円(税抜) / 2,794円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,540円(税抜) / 2,794円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/28 23:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0946ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                               |  |          |                                  |
|-------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| メーカー                          | LENOX(レノックス)   | 型番       | LX90015                          |
| サイズ(mm)                       | 22   | 有効長(mm)  | 44                               |
| 用途                            | 木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング | 六角シャンク   | 6.35mm(1/4")                     |
| 材質                            | 刃先:マトリックスIIハイス(HSSハイスピードスチール)<br>胴部:ハイスプリング鋼   | 重量       | 100g                             |
| T3テクノロジー                      | 刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!   | スピードスロット | 切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! |
| 木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー |  |          |                                  |
| インパクトドライバーで使用できます。            |  |          |                                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.