


品番：EA823LX-27A

品名：27mm 軸付ホールソー[LENOX]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/28 20:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0946ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |                              |             |   |
|--------|------------------------------|-------------|---|
| メーカー   | LENOX(レノックス)                 | 型番          | 5121013   |
| サイズ    | 27mm                         | 有効長         | 44mm  |
| 六角シャンク | 9.5mm(3/8")                  | 交換用パイロットドリル | EA823LX-1   |
| 全長     | 125mm                        | 刃長          | 52mm  |
| 材質     | 刃先:M42コバルトハイス<br>胴部:特殊スプリング鋼 | 用途          | 鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・<br>木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、<br>軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排<br>水マス)・木質/金属系サイディング(窯<br>業系サイディングは除く) |

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。

インパクト軸には対応していません。

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.