


品番：EA823LX-70A

品名：70mm 軸付ホールソー[LENOX]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 08:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0946ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |  |             |                              |
|--------|--|-------------|------------------------------|
| メーカー   | LENOX(レノックス)   | 型番          | 5121036                      |
| 六角シャンク | 9.5mm(3/8")  | サイズ         | 70mm                         |
| 有効長    | 44mm   | 全長          | 125mm                        |
| 刃長     | 52mm   | 材質          | 刃先:M42コバルトハイス<br>胴部:特殊スプリング鋼 |
| 用途     | ステンレス:0.8~2.0mm厚<br>鉄:0.8~5.0mm厚<br>木材:~38mm(釘入り可)<br>複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。 | 交換用パイロットドリル | EA823LX-1B<br>(旧EA823LX-1A)  |

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

インパクト軸には対応していません。

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.