

品番：EA823LZ-19A

品名：19mm 超硬付ホールソー[LENOX]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,080円(税抜) / 3,388円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,080円(税抜) / 3,388円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 14:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0947ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                            |         |                      |
|---------|----------------------------|---------|----------------------|
| メーカー    | LENOX(レノックス)               | 型番      | LXAH334              |
| サイズ(mm) | 19                         | 有効長(mm) | 44                   |
| 全長      | 60mm                       | 穴あけ深さ   | 最大44mmまで可能           |
| 用途      | ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 | 適用アーバー  | EA823L-4A、EA823L-6SA |

超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。

超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。

つばがないので貫通します。

ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。

アーバー・パイロットドリルは別売りです。

独自のトリプルチップで切削効率向上

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.