

品番：EA823LZ-86A

品名：86mm 超硬付ホールソー[LENOX]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,770円(税抜) / 9,647円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,770円(税抜) / 9,647円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/18 12:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0947ページ | | |

仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|--------------------------|
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXAH3338 |
| サイズ(mm) | 86 | 有効長(mm) | 44 |
| 全長 | 52mm | 穴あけ深さ | 最大44mmまで可能 |
| 用途 | ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 | 適用アーバー | EA823L-5A、EA823L-5SA、-7A |

超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。

超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。

つばがないので貫通します。

ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。

アーバー・パイロットドリルは別売りです。

独自のトリプルチップで切削効率向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.