品番: EA823M-42

品名: 42mm 超硬付ホールソー



販売価格	9,690円(税抜) / 10,659円(税込)				
カタログ価 格	9,690円(税抜)/10,659円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 10:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0985ページ				











## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278042
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、 銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径	42mm	有効長	4mm
シャンク径	10mm	刃数	10枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.