

品番：**EA823M-52**

品名：52mm 超硬付ホールソー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/01 13:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0949ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |          |        |                                  |
|---------|----------|--------|----------------------------------|
| メーカー    | ミヤナガ     | 型番     | 278052                           |
| 商品名     | ホールソー278 | 用途     | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに |
| 刃先径     | 52mm     | 有効長    | 4mm                              |
| シャンク径   | 10mm     | 刃数     | 10枚刃                             |
| センタードリル | コバルトハイス  | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください。)             |

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.