品番: EA823M-55

品名:55mm 超硬付ホールソー



販売価格	<b>12,400円</b> (税抜)/ 13,640円(税込)				
カタログ価 格	12,400円(税抜)/13,640円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/09 06:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0985ページ				











## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278055
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、 銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径	55mm	有効長	4mm
シャンク径	10mm	刃数	12枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.