

品番 : EA823M-92

品名 : 92mm 超硬付ホールソー



販売価格	31,400円(税抜)／34,540円(税込)		
カタログ価格	31,400円(税抜)／34,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/24 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278092
メーカー商品名	超硬ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
仕様	回転専用 乾式専用	刃先径	92mm
シャンク径	13mm	有効長	4mm
刃数	16枚	センタードリル	材質:コバルトハイス

鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ味

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

### 【標準付属品】

センタードリルC形 (コバルトハイス) 使用時は  
板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。

### 【別売品】

センタードリルT形 (超硬チップ付ドリル) 使用時は  
板厚4mmまでのFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。

## 代替品

	品番 EA823LZ-92A
	コメント ホールソーのみ



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.